

化粧品・製薬
化成品業界の
ミキシング問題を解決

Turbotest evo

研究・開発 攪拌・乳化用ミキサー
Rayneri

懸濁
均質化

乳化
分散

分散
乳化
溶解

ペースト攪拌



YouTube

デモ用ビデオをご覧
の場合はここをクリ
ック

関東混合機工業株式会社

KANTO MIXER

 **VMI**
LINXIS GROUP

Turbotest evo

研究・開発 攪拌・乳化用ミキサー

- ⇒ 新たな高性能モーター搭載
- ⇒ 液晶ディスプレイ付
攪拌速度・時間・トルク表示
自動マルチステップ
- ⇒ 人間工学に基づいた
安全性と使い勝手
- ⇒ ビーカー保持装置
- 特許
- ⇒ ミキシングヘッド昇降は
片手で操作可能
任意の高さでの固定可能
(安全用インターロック付)
- ⇒ 使用ビーカー容量
200 ml ~ 20l
- ⇒ 様々な材料攪拌
に対応する攪拌子群をご
用意 (インペラ、乳化用
ローター・ステーター)
- ⇒ EC指令適合
- ミキシングヘッド定位置
以外、容器セット無での
運転不可
- 第二世代電気部品
- ⇒ 容易に素早く分解・清掃可
能な構造

機械概要

- 本体ステンレス製
ABS/PMMA樹脂カバー付
- 簡単にミキサーヘッド昇降可能(安全装置付)
- 目盛付ビーカー保持装置付(安全装置付)
- 316Lステンレス製インペラ用シャフト
(標準長さ 310mm)
- ABS製カバー付電装部(モーターサーマル・
安全装置・モーター変速装置)
- バックライト付き液晶ディスプレイ
回転速度・攪拌時間・消費トルクの表示
- 手動・自動運転選択可。自動運転は運転
時間と回転速度設定可能。

機械仕様

- 440W, DCモーター
- 回転数: 50~3,300rpm
- ビーカー容量: 200 ml ~ 20l
- ビーカー直径: 50~300mm
- ビーカー高さ: 100~300mm

適合規格

- 2006/42/EC指令

電源

- 電気容量: 440W
- 単相100/240V, 50/60Hz

安全装置(インターロック)

- ミキサーヘッド上昇時、攪拌不可
- ビーカー無での攪拌不可
- 50rpmからの攪拌開始
- 非常停止ボタン付

オプション


- デジタル温度計
- データ抽出用インターフェイス
- 飛び跳ね防止ガイド

生産工場設備へのスケールアップを容易に
可能とする、研究室での使用インペラ群を
ご用意しております。

インペラの種類

- 半径流用タービン
- 軸流用タービン
- 乳化用ローター/ステーター
- その他汎用タービン

攪拌・混合物によって適切なインペラを
ご提案致します。



タイプ		TURBOTEST 標準	TURBOTEST ロング
本体寸法	H	998mm	1330mm
	W	447mm	521mm
	D	430mm	455mm
昇降ストローク		300mm	500mm
重量		27 kg	32 kg



**KANTO
MIXER**

関東混合機工業(株)

住所(本社)
〒174-0061

東京都板橋区大原町3-12
TEL: 03-3966-8651
FAX: 03-3966-8656

<http://www.kanto-mixer.co.jp/>

